

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 07:52

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-kod-lie6-chlodziarka-do-przechowywania-cygar-liebherr-zkes-453-humidor-p-30133.html>



## RABAT 6% kod: LIE6 Chłodziarka do przechowywania cygar LIEBHERR ZKes 453 Humidor

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>13 798,00 zł</b>                                                         |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000</b>               |
| Czas realizacji  | <b>2-20 dni roboczych</b>                                                   |
| Numer katalogowy | <b>LIE-9005382100837</b>                                                    |
| Kod producenta   | <b>ZKes 453</b>                                                             |
| Producent        | <b>LIEBHERR</b>                                                             |
| Partner          | <div> <div>autoryzowany<br/>PARTNER</div> <div><b>LIEBHERR</b></div> </div> |

### Opis produktu

### Chłodziarka do przechowywania cygar LIEBHERR ZKes 453 Humidor

| Ogólne informacje o produkcie                    |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Grupa produktów                                  | —                        |
| GTIN                                             | 9005382100837            |
| Moc wyjściowa i zużycie energii                  |                          |
| Zużycie energii w ciągu 24 h                     | 0,443 kWh / 24h          |
| Zużycie energii w ciągu roku                     | 162 kWh/a                |
| Klasa klimatyczna                                | N                        |
| Pojemność użytkowa całkowita                     | 39 l                     |
| Pojemność całkowita brutto                       | 43 l                     |
| Napięcie                                         | 220-240 V ~              |
| Częstotliwość                                    | 50 Hz                    |
| Moc znamionowa                                   | 0,5 A                    |
| Zużycie energii w ciągu 24 h                     | 0,443 kWh / 24h          |
| Zużycie energii w ciągu roku                     | 162,00 kWh/a             |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu                 | —                        |
| Wymiary i masa                                   |                          |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g)                       | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm    |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 695,0 / 440,0 / 508,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania)                          | 30,00 kg                 |
| Ciężar (z opakowaniem)                           | 34,00 kg                 |

| Panel sterowania i funkcje                                  |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sterowanie</b>                                           | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury i wilgotności powietrza |
| <b>Obsługa</b>                                              | Touch                                                                      |
| <b>Regulowane obiegi chłodnicze</b>                         | 1                                                                          |
| <b>Strefy temperatur</b>                                    | 1                                                                          |
| <b>Wskaźnik temperatury</b>                                 | komora chłodnicza                                                          |
| <b>Zakres temperatury</b>                                   | 16 °C do +20 °C                                                            |
| <b>Awaria: Sygnał ostrzegawczy</b>                          | optyczna i akustyczna                                                      |
| <b>Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza</b> | akustyczny                                                                 |
| <b>Zabezpieczenia przed dziećmi</b>                         | ✓                                                                          |
| <b>Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice)</b>        | —                                                                          |
| Komora do przechowywania cygar                              |                                                                            |
| <b>Rozmrażanie</b>                                          | automatyczna                                                               |
| <b>Chłodzenie powietrzem obiegowym</b>                      | ✓                                                                          |
| <b>Oświetlenie</b>                                          | podświetlenie LED                                                          |
| <b>przyciemniane</b>                                        | ✓                                                                          |
| <b>załączane na stałe</b>                                   | ✓                                                                          |
| <b>Liczba półek</b>                                         | 2                                                                          |
| <b>Pudełko do prezentacji</b>                               | 2                                                                          |
| <b>Filtr z węglem aktywowanym</b>                           | ✓                                                                          |
| <b>Zamek</b>                                                | na wyposażeniu                                                             |
| Design i materiały                                          |                                                                            |
| <b>Styl drzwi</b>                                           | HardLine                                                                   |
| <b>Kolor</b>                                                | Stal szlachetna                                                            |
| <b>Materiał drzwi/pokrywy</b>                               | drzwi ze szkła izolacyjnego z ramą ze szkła szlachetnego                   |
| <b>Materiał bocznych ścian</b>                              | Stal szlachetna ze Smartsteel                                              |
| <b>Uchwyt</b>                                               | —                                                                          |
| Ustawienia i instalacja                                     |                                                                            |
| <b>Kierunek otwierania drzwi</b>                            | na stałe po prawej                                                         |
| <b>Możliwy montaż naścienny</b>                             | ✓                                                                          |

## Powłoka SmartSteel

Powłoka SmartSteel znacząco ogranicza ilość widocznych odcisków palców na powierzchni obudowy i ułatwia jej czyszczenie.

## Humidor: precyzyjna kontrola

Za sprawą precyzyjnego elektronicznego systemu sterowania temperaturę można ustawić w zakresie od +16°C do +20°C. Wilgotność można regulować w zakresie od 68% do 75%, zależnie od preferencji. Alarm informuje o wszelkich odchyleniach temperatury wewnątrz urządzenia.

## Humidor: pudełko prezentacyjne

Cedrowe pudełka to idealne miejsce do przechowywania pojedynczych cygar. Co więcej, można je łatwo wyjąć i wykorzystać do celów prezentacyjnych.

## Alarm drzwi

Akustyczny alarm drzwi uruchamia się w sytuacji, gdy drzwi zostaną otwarte na dłużej niż 60 sekund, żeby chronić

przechowywaną żywność.


## Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia. Gdy jest aktywne, na wyświetlaczu MagicEye pojawia się symbol.

## Wbudowane w ścianę

Urządzenia kompaktowe (WKes 653, ZKes 453, CMes 502) można również bezproblemowo wbudować w ścianę, dzięki czemu będą przyciągać uwagę, a przechowywane w nich produkty będą łatwo dostępne.

Kup na RATY



# Raty 0,5%\*

Na raty możesz więcej  
Spełnij marzenia  
Nawet w 15 minut

Justyna Karakayfi



Znajdź swój powód  
do uśmiechu!



Sprawdź teraz





Kalkulator rat

**OBLICZ**

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

## Kup na RATY



# Raty 0,5%\*

Na raty możesz więcej  
Spełnij marzenia  
Nawet w 15 minut

Justyna Karaszyńska



Znajdź swój powód  
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



**UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!**



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



---

Kalkulator rat

**OBLICZ**



---

Informacje o wymaganiach

**SPRAWDŹ**

